

Kroglična pipa

VZBE-21/2-T-63-D-2-M-V15V16

Številka dela: 4745224

FESTO

Nerjavno jeklo, ročna izvedba, 2/2 potni, imenska velikost 21/2", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Ta izdelek Festo prodaja in ne proizvaja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potni krogelni ventili z ročico
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	2 1/2 NPT
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer zareze = smer pretoka
Notranji premer	63 mm
Imenski premer DN	65
Ventil	2/2
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	63
Prekinitveni moment pri tlačni razliki, imenski tlak, procesni ventil PN	60 Nm
Zasnovan na osnovi standarda	ASME B1.20.1
Medij	Para Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-] Inertni plini Voda nevtralne tekočine
Temperatura medija	-20 ... 200 °C
Pretok Kv	684 m ³ /h
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	Nerjavna jeklena litina
Številka materiala ohišja	1.4408
Material, sedež tesnila	PTFE
Material, tesnilo	PTFE
Material, krogla	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala krogle	1.4401
Material, gred	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala gredi	1.4401
Masa izdelka	5.600 g
Dovoljenje	CRN
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EU-smernici za tlačne naprave
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev