


Paralelni sklop EAMM-U-30-V20-28A-44

Številka dela: 4767125

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	30
Srednja oddaljenost	44 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Prestava reduktorja	1:1
Maks. število vrtljajev	3.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	2,11 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,015 Nm
Prenosni vrtilni moment	0,05 Nm
Masa izdelka	97 g
Koda vmesnika aktuatorja	V20
Koda vmesnika, motor in	28A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS