


Sklopka EAMD-21-15-12-8X10

Številka dela: 4820335

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	12 mm
Premer držala 2	8 mm
Velikost	21
Imenska dolžina	15 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	10.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	0,45 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	2 Nm
Masa izdelka	13,5 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS