


Paralelni sklop EAMM-U-87-T46-60P-114

Številka dela: 4824069

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	87
Srednja oddaljenost	114 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Prestava reduktorja	1:1
Maks. število vrtljajev	3.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	41,2 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,22 Nm
Prenosni vrtilni moment	3,5 Nm
Masa izdelka	913 g
Koda vmesnika aktuatorja	T46
Koda vmesnika, motor in	60P 60PA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS