



EMC filter CAMF-C5-FC

Številka dela: 4825847
Izdelek, ki se opušča

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---------------------------|
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 30 V |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Območje obratovalne napetosti AC | 0 ... 30 V |
| Imenska obratovalna napetost AC | 24 V |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Vrsta zaščite | IP30 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -40 ... 80 °C |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | oglat |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Priključnica |
| Električni priključek 1, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | Sub-D |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 15 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 8 |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, oblika | oglat |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Vtič |
| Električni priključek 2, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | Sub-D |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 15 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 8 |
| Električni priključek 2, vrsta pritrditve | 2x vijak 4-40 UNC-2A |
| Protokol | HIPERFACE |
| Barva ohišja | srebrna |
| Material, ohišje | Umetna masa, metalizirana |