

# T-navojni priključek TJK-1/4

Številka dela: 4950

FESTO

z notranjim navojem in dvema tesniloma



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, votel vijak	aluminij, eloksiran
Material, ohišje	cinkova tlačna litina