

Prirobnična pritrditev

DAMF-Q12-25

Številka dela: 4965020

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	4 Nm
Masa izdelka	147 g
Način pritrditve	s skozično izvrtino
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Jeklo, cinkano
Material, vijaki	Jeklo, pocinkano