


# Krmilni vod

## NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Številka dela: 5105646

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	SCSI
Električni priključek 1, število polov/žic	36
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	36
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	oglat
Električni priključek 2, vrsta priključka	Spončna letev
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	Vijačna sponka
Električni priključek 2, število polov/žic	36
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	36
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	na H letev
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	1,5 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,5 kV
Dolžina kabla	0,5 m
Lastnost vodnika	Standarden
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 74 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 110 mm
Premer kabla	7,4 mm
Struktura kabla	18x2x0,09
Imenski presek vodnika	0,09 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP20
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	1
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, oplaščenje kabla	PVC
Barva oplaščenja kabla	črna
Material, ohišje	PA PBT
Barva ohišja	zelena črna
Material, izolirni ovoj	PVC