

# Ležajni blok LN-32

Številka dela: 5147

FESTO

za nihajno pritrditev valjev DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU,  
ADVU, ADVUP, ADVUP.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	149 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	jeklo za poboljšanje