

Ležajni blok LN-100

Številka dela: 5152

FESTO

za nihajno pritrditev valjev DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU,
ADVU, ADVUP, ADVUP.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | 100 |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -40 ... 150 °C |
| Masa izdelka | 1.234 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pritrditev | Nodularna litina |