

Sklopka

EAMD-56-54-19-23X27

Številka dela: 5215476

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	19 mm
Premer držala 2	23 mm
Velikost	56
Imenska dolžina	54,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	5.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	172 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	60 Nm
Masa izdelka	464 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS