


# Priključni blok MHP2-PR8-5

Številka dela: 525125

FESTO

za ventile s polovično objemko MHP2-...-HC/TC



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Maks. število ventilskih mest        | 8                                 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Masa izdelka                         | 511 g                             |
| Način pritrditve priključne plošče   | s skožno izvrtino<br>s H letvijo  |
| Način pritrditve ventila             | z notranjim navojem               |
| Pnevmatični priključek 1             | M7                                |
| Pnevmatični priključek 3             | M7                                |
| Pnevmatični priključek 5             | M7                                |
| Material, priključna plošča          | Aluminijeva litina za kovanje     |