


Baterijski blok MHA2-PR10-5-M5

Številka dela: 525131

FESTO

za ventile s priključno ploščo MHA2-...-HC/TC



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Maks. število ventilskih mest | 10 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Masa izdelka | 597 g |
| Način pritrditve priključne plošče | s skošnjo izvrtino s H letvijo |
| Način pritrditve ventila | z notranjim navojem |
| Pnevmatični priključek 1 | M7 |
| Pnevmatični priključek 2 | M5 |
| Pnevmatični priključek 3 | M7 |
| Pnevmatični priključek 4 | M5 |
| Pnevmatični priključek 5 | M7 |
| Material, priključna plošča | Aluminijeva litina za kovanje |