

Magnetni ventil

MHP3-M1H-3/2G-QS-6-K

Številka dela: 525144

FESTO

s kablom



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	14 mm
Normalni imenski pretok	200 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	Tlačno razbremenjen sedežni ventil
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Imenska velikost	3 mm
Dimenzija rastra	19 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	Tipalni
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	reverzibilen z omejitvami
Obratovalni tlak, reverzibilen	-0,9 ... 0 bar
Maksimalna preklopna frekvenca	130 Hz
Čas preklopa izključen	4,5 ms
Čas preklopa vključen	8 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristika tuljave	24V DC: 3,7W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 40 °C
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Masa izdelka	120 g
Električni priključek	Kabel
Dolžina kabla	2,5 m
Način pritrditve	na PR-letev
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	QS-6
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	HNBR NBR
Informacije o materialu ohišja	cinkova tlačna litina prevlečen
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkan