


Priključni blok MHP4-PR4-3

Številka dela: 525230

FESTO

za ventil s polovično objemko MHP4-...-HC/TC.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|----------------------------------|
| Maks. število ventilskih mest | 4 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Masa izdelka | 750 g |
| Način pritrditve priključne plošče | s skožno izvrtino s H letvijo |
| Način pritrditve ventila | z notranjim navojem |
| Pnevmatični priključek 1/33 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 3/11 | G3/8 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu priključne plošče | Aluminijeva litina za kovanje |