

# Baterijski blok MHA4-PR10-3-1/4

Številka dela: 525238

FESTO

za ventile s priključno ploščo MHA4-...



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	10
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	1.710 g
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino s H letvijo
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1/33	G3/8
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 3/11	G3/8
Material, priključna plošča	Aluminijeva litina za kovanje