


Povezovalni kabel SIM-K-GD-5-CDN

Številka dela: 525260
Izdelek, ki se opušča

[za valj CDN](#)

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2015. Za alternativni izdelek si oglejte [portal za podporo](#).

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 61076-2-104 EN 61984
Lastnost vodnika	Standarden
Pogoji preskušanja voda	Energetska veriga: 5 milijonov ciklov, upogibni polmer 75 mm Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo Pogoji preskušanja na zahtevo
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 60 V
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 60 V
Odpornost na nihanje napetosti	1,5 kV
Tokovna obremenitev pri 40°C	3 A
Stopnja umazanije	3
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Vrsta zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju IP69K
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Električni priključek	zaskočljiv Priključnica, ravna 3-polni
Premer kabla	4,5 mm
Dolžina kabla	5 m
Imenski presek vodnika	0,25 mm ²
Koda barve, izolacija žice	modra rjava črna
Barva ohišja	črna
Barva oplaščenja kabla	siva
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	TPE-U(PU)
Informacija o materialu, izolacijski ovoj	PVC
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PU)