



Povezovalni kabel SIM-K-WD-2,5-CDN

Številka dela: 525261
Izdelek, ki se opušča

[za valj CDN](#)

Tip, ki se opušča. Dostavljiv do 2015. Za alternativni izdelek si oglejte [portal za podporo](#).

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Ustreza standardu | EN 61076-2-104 EN 61984 |
| Lastnost vodnika | Standarden |
| Pogoji preskušanja voda | Energetska veriga: 5 milijonov ciklov, upogibni polmer 75 mm Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Območje obratovalne napetosti AC | 0 ... 60 V |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 60 V |
| Odpornost na nihanje napetosti | 1,5 kV |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 3 A |
| Stopnja umazanije | 3 |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po nizkonapetostni smernici EU |
| Vrsta zaščite | IP65 IP67 v montiranem stanju IP69K |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 70 °C |
| Temperatura okolice | -25 ... 70 °C |
| Električni priključek | zaskočljiv Priključnica, kotna 3-polni |
| Premer kabla | 4,5 mm |
| Dolžina kabla | 2,5 m |
| Imenski presek vodnika | 0,25 mm ² |
| Koda barve, izolacija žice | modra rjava črna |
| Barva ohišja | črna |
| Barva oplaščenja kabla | siva |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu ohišja | TPE-U(PU) |
| Informacija o materialu, izolacijski ovoj | PVC |
| Informacije o materialu oplaščenja kabla | TPE-U(PU) |