

# Cev iz umetne mase PUN-V0-12x2-RT

Številka dela: 525453

FESTO

z zaviranjem gorenja



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	12 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	62 mm
Notranji premer	8 mm
Min. polmer krivljenja	21 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Gorljivi razred po UL94	V0-V2
Temperatura okolice	-35 ... 60 °C
Dovoljenje	TÜV
Masa izdelka glede na dolžino	0,08 kg/m
Barva	rdeča
Opozorilo o barvi	odstopanje standardne barve zaradi zaščite pred gorenjem
Trdota v Shore	D 54 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)