

## Cev iz umetne mase PAN-V0-8X1-BL-20

Številka dela: 525467  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[z zaviranjem gorenja](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	10 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	45 mm
Notranji premer	6 mm
Min. polmer krivljenja	24 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> Mineralno olje
Test gorljivosti materiala	UL94 V-0 (oplaščenje/tulka)
Temperatura okolice	-30 ... 90 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,065 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 8 mm
Barva	modra
Trdota v Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	Poliamid 12 PVC-P