

Cev iz umetne mase PAN-V0-6X1-BR-20

Številka dela: 525486
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[z zaviranjem gorenja](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	8 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	30 mm
Notranji premer	4 mm
Min. polmer krivljenja	13 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na www.festo.com Mineralno olje
Test gorljivosti materiala	UL94 V-0 (oplaččenje/tulka)
Temperatura okolice	-30 ... 90 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,049 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 6 mm
Barva	rjava
Trdota v Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	Poliamid 12 PVC-P