

Pritrdilni modul CRSMB-8-32/100


Številka dela: 525565

FESTO

za pritrditev stikal na valjih.

V obseg dobave sta vključeni dve držali senzorja.

Dobavljena količina 2 kosa



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Oblika	za okrogel valj
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Vrsta zaščite	IP65 IP68 IP69K
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	3 g
Način pritrditve	lepljen
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	aluminij, eloksiran TPE-U(PU)