


Priključni blok VIGK-04-D-2-1/2

Številka dela: 525570

FESTO

za ventilski otok 04, visok pretok, ISO-ventili velikost 2, (G 1/2)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 5599-2
Maks. število ventilskih mest	1
Obratovalni tlak	-0,9 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Pnevmatični priključek 3	G3/4
Pnevmatični priključek 4	G1/2
Pnevmatični priključek 5	G3/4
Informacije o materialu priključne plošče	Tlačno liti aluminij