


Vmesni vgradni položaj SLG-Z-8/12-A

Številka dela: 525680

FESTO

Za linearni pogon SLG.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Prislon kot krožni pogonski sistem
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	33,5 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino in prilagodnim zatičem
Pnevmatični priključek	M3
Material, prisloni	Jeklo, nikljano
Material, tesnilo	PUR
Material, ohišje	Aluminij trdo eloksiran