


Držalo SLG-D-12

Številka dela: 525704

FESTO

Za linearni pogon SLG z modulom vmesnega položaja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	23 g
Način pritrditve	s skozižno izvrtino in prilagodnim zatičem
Material, ohišje	Aluminij trdo eloksiran