


Krmilni vod KES-SEC-AC-2,5

Številka dela: 525713

FESTO

povezuje krmilnik motorja SEC-AC-... s poljubnim PLC.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|-------------------------------|
| Lastnost vodnika | Standarden |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 24 V |
| Vrsta zaščite | IP20 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | 0 ... 50 °C |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla | ≥ 220 mm |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Vtič |
| Električni priključek 1, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 1, oblika | oglat |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | Sub-D |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 25 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 25 |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Kabel |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | prost konec |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 26 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 25 |
| Zaključki žic | Kabelski čeveljček |
| Struktura kabla | 5x(2x0,25)+16x(0,25) |
| Premer kabla | 11 mm |
| Dolžina kabla | 2,5 m |
| Imenski presek vodnika | 0,25 mm ² |
| Oznaka vodnika | brez nosilca napisne ploščice |