

Manometer

MA-50-2,5-R1/4-E-RG

Številka dela: 525727

FESTO

s prikazovalno enoto v bar, nastavljivo rdeče/zeleno območje.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza [bar]	0 ... 2,5 bar
Ustreza standardu	EN 837-1
Imenska velikost manometra	50
Konstruktivna zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Obratovalni tlak MPa	0 ... 0,25 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 2,5 bar 0 ... 36,25 psi
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred natančnosti mer	2,5
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	R1/4
Materiali v stiku z medijem	Med (medenina)
Material, navojni čep	Med (medenina)
Material, ohišje	ABS
Material, kontrolno okence	PMMA
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	75 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez acetilena brez kisika