

Manometer

MA-63-2,5-R1/4-E-RG

Številka dela: 525730
Izdelek, ki se opušča

FESTO

s prikazovalno enoto v bar, nastavljivo rdeče/zeleno območje.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|-------------------------------------|
| Območje prikaza [bar] | 0 ... 2,5 bar |
| Ustreza standardu | EN 837-1 |
| Imenska velikost manometra | 63 |
| Konstruktivna zgradba | Cevni manometer |
| Način pritrditve | Vgradnja voda |
| Delovni medij | Inertni plini nevtralne tekočine |
| Obratovalni tlak | 0 ... 2,5 bar |
| Faktor izmenične obremenitve | 0,66 |
| Razred natančnosti mer | 2,5 |
| Vrsta zaščite | IP43 |
| Temperatura medija | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Lega priključka | Zadnja stran centrična |
| Pnevmatični priključek | R1/4 |
| Materiali v stiku z medijem | Med (medenina) |
| Informacije o materialu navojnega zatiča | Med (medenina) |
| Informacije o materialu ohišja | ABS |
| Informacije o materialu kontrolnega okenca | PMMA |
| Barva ohišja | črna |
| Masa izdelka | 90 g |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | brez kisika brez acetilena |