


Sklopka EAMC-40-66-11-12

Številka dela: 525864

FESTO

Za elektromehanski pogon s koračnim motorjem ali servomotorjem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	11 mm
Premer držala 2	12 mm
Velikost	40
Imenska dolžina	66 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	42,3 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	21 Nm
Masa izdelka	139 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS