



Mejno stikalo SMT-8F-PS-24V-K0,3-M8D

Številka dela: 525899

FESTO

električen, brez kontakta, PNP, za pogone z utorom za senzorje 8, montaža od zgoraj, z vtičem M8.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. izhodni tok	100 mA
Dolžina kabla	0,3 m
Električni priključek	3-polni Kabel z vtičem M8x1
Oblika	za T-utor
Kratkostična odpornost	da
Princip merjenja	magnetorezistiven
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Čas izklopa	≤ 11 ms
Čas vklopa	≤ 0,2 ms
Maks. preklopna moč DC	3 W
Zaostali tok	≤ 0,1 mA
Padec napetosti	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	po EMC smernici EU
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Masa izdelka	10 g
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Način pritrditve	vpet v T-utor
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR