



Mejno stikalo SMT-8F-PO-24V-K7,5-OE

Številka dela: 525911

FESTO

električen, brez kontakta, PNP, mirovni kontakt, za pogone z utorom za senzorje 8, montaža od zgoraj, s kablom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Mirovni kontakt
Maks. izhodni tok	100 mA
Dolžina kabla	7,5 m
Električni priključek	3-žilni Kabel
Oblika	za T-utor
Kratkostična odpornost	da
Princip merjenja	magnetorezistiven
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Čas izklopa	11 ms
Čas vklopa	0,5 ms
Maks. preklopna moč DC	3 W
Zaostali tok	0,1 mA
Padec napetosti	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	po EMC smernici EU
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Pritezni moment	0,6 Nm
Masa izdelka	90 g
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Način pritrditve	vpet v T-utor
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR