

Vakuumski prisesek ESS-60-GT-G1/4

Številka dela: 525982

FESTO

enostavno zamenljiv



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevanje višine za držalo priseseka	6 mm
Min. polmer obdelovanca R	75 mm
Imenska velikost	2,5 mm
Premer priseseka	60 mm
Volumen priseseka	11,3 cm ³
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika priseseka	okrogel globok
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar
Imenski obratovalni tlak	-0,7 bar
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	134 N
Prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	37 N
Masa izdelka	21 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	G1/4
Barva	rdeče-rjava
Trdota v Shore	72 +/- 5
Material, navojni čep	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	Vulkollan®