


# Vakuumski prisesek ESS-80-BT-G1/4-I

Številka dela: 525998

FESTO

enostavno zamenljiv



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevanje višine za držalo priseska	10,5 mm
Min. polmer obdelovanca R	100 mm
Imenska velikost	2,5 mm
Premer priseska	80 mm
Volumen priseska	59,1 cm <sup>3</sup>
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika priseska	okrogel meh 1,5-kraten
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar
Imenski obratovalni tlak	-0,7 bar
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	237 N
Prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	102 N
Masa izdelka	87,5 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	G1/4
Barva	rdeče-rjava
Trdota v Shore	72 +/- 5
Material, navojni čep	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	Vulkollan®