

Vakuumski prisesek ESV-40-BT

Številka dela: 526006

FESTO

Potrošni del, enostavna zamenjava.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevanje višine za držalo priseseka	9 mm
Min. polmer obdelovanca R	35 mm
Premer priseseka	40 mm
Volumen priseseka	9,8 cm ³
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Meh
Oblika priseseka	okrogel meh 1,5-kraten
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar
Imenski obratovalni tlak	-0,7 bar
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	59 N
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	59 N
Prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	22 N
Masa izdelka	10,5 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Barva	rdeče-rjava
Trdota v Shore	72 +/- 5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	Vulkollan®