


Manometrski sklop DPA-63-10-MA-SET

Številka dela: 526096

FESTO

za tlačni ojačevalnik



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 837-1
Imenska velikost manometra	40
Konstruktivna zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	z zunanjim navojem
Obratovalni tlak	10 bar
Razred natančnosti mer	2,5
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatični priključek	G1/8
Masa izdelka	250 g