

Filter-regulator LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO

Številka dela: 526283
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Z navojno priključno ploščo brez manometra, ročni izpust kondenzata.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Micro
Serija	D
Položaj vgradnje	pravokoten
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Normalni imenski pretok	410 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	114 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja voda z montažnim kotnikom
Pnevmatični priključek 1	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 2	NPT1/8-27
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu lončka	PC