

Filter

LF-M5-D-5M-MICRO

Številka dela: 526297



Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Brez navojne priključne plošče, priključni navoji v ohišju, ročni izpust kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | Micro |
| Serija | D |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Stopnja filtriranja | 5 µm |
| Izpust kondenzata | vrtljiv ročno |
| Konstruktivna zgradba | Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom |
| Maks. količina kondenzata | 3 cm ³ |
| Obratovalni tlak | 0 ... 10 bar |
| Normalni imenski pretok | 170 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 44 g |
| Način pritrditve | Vgradnja voda s priborom po izbiri: |
| Pnevmatični priključek 1 | M5 |
| Pnevmatični priključek 2 | M5 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, filter | PE |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |
| Material, lonček | PC |