

# Manometer



## MA-27-10-M5

Številka dela: 526323  
Izdelek, ki se opušča

s prikazovalno enoto v bar.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza [bar]	0 ... 10 bar
Imenska velikost manometra	27
Konstruktivna zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred natančnosti mer	4
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	M5
Materiali v stiku z medijem	Med (medenina)
Material, navojni čep	Med (medenina)
Material, ohišje	PA
Material, kontrolno okence	PS
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	11 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez acetilena brez kisika