

Ventil s pedalom in zaskočko


FPB-5-1/4

Številka dela: 526985

FESTO

zaskocni

Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|---|
| Ventil | 5/2 bistabilen |
| Način vklopa | ročno |
| Normalni imenski pretok | 550 l/min |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Konstruktivska zgradba | Krožnikast sedež |
| Način vračanja | mehanska vzmet |
| Imenska velikost | 7 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Vrsta krmiljenja | neposredno |
| Smer pretoka | ni reverzibilen |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Sila vklopa | 67,5 N |
| Masa izdelka | 725 g |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/4 |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |