


# Zaustavljalna enota KEC-16

Številka dela: 527492

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Način držanja s smerjo delovanja	obojestranski Vpenjanje z vzmetjo, sproščanje s stisnjenim zrakom
Obratovalni tlak	3,8 ... 10 bar
Minimalen tlak sprostitve	3,8 bar
vpenjan okrogel material	16 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Statična držalna sila	1.300 N
Masa izdelka	1.860 g
Način pritrditve	z notranjim navojem s priborom
Prost priključek držalne enote	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, vzmet	visokolegirano jeklo
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, vpenjalne čeljusti	orodno jeklo
Material, bat	Aluminijeva litina za kovanje