


Vtič SD-SUB-D-ST25

Številka dela: 527522

FESTO

25-polni, za priključitev na Multipol razdelilnik MPV-E-E/A-M-12 ali CPX-AB-M12-M8-KL.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	51 g
Električni priključek	25-polni Vtič Sub-D
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 250 V
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev	5 A
Vijačni priključek kabla	Pg11
Dovoljen premer kabla	7 ... 12 mm
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA
Material, tesnilo	NBR
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina pozlačen