


Razdelilni modul MS4N-FRM

Številka dela: 527704

FESTO

Z NPT navojem.



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | Razvejni modul |
| Prikaz tlaka | Pripravljen za G1/4 Pripravljen za G1/8 s tlačnim senzorjem z manometrom |
| Obratovalni tlak | 0 ... 14 bar |
| Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1→2 | 1.200 ... 4.600 l/min |
| Normalni imenski pretok, odvod navzgor | 500 ... 1.600 l/min |
| Normalni imenski pretok, odvod navzdol | 500 ... 1.700 l/min |
| Dovoljenje | c UL us - Recognized (OL) |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 165 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |