

Enota za pripravo zraka FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO

FESTO



Številka dela: 527862

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Brez navojne priključne plošče, priključni navoj v ohišju, brez manometra, ročni izpust kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Micro
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Filter-regulator brez manometra Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Stopnja filtriranja	5 µm
Prikaz tlaka	M5 predpripravljen
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Normalni imenski pretok	80 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	103 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, lonček	PC