



Enota za pripravo zraka FRC-N1/8-D7-5M-MICRO

Številka dela: 527868
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Z navojno priključno ploščo, z manometrom, ročni izpust kondenzata.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Micro
Položaj vgradnje	pravokoten
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Normalni imenski pretok	140 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	133 g
Način pritrditve	Vgradnja voda z montažnim kotnikom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 2	NPT1/8-27
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu lončka	PC