

# Baterija regulatorjev tlaka LRB-3/8-D-O-K3-MINI



FESTO

Številka dela: 528971

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

S povezovalnim setom, priključna plošča in pritrtilni kotnik, blok z 2, 3, 4 ali 5 regulatorji tlaka, brez manometra.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	neposredno krmiljen membranski regulator s neprekinjenim napajanjem
Regulator	Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo
Prikaz tlaka	Pripravljen za G1/8
Obratovalni tlak	1 ... 16 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni imenski pretok	1.600 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	1.090 g
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Material, priključna plošča	cinkova tlačna litina
Material, posluževalni del	PA
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	cinkova tlačna litina