

Interaktivna upravljalna enota CPX-MMI-1

Številka dela: 529043

FESTO

za modularen električni terminal CPX.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	81 mm
Višina	28 mm
Dolžina	137 mm
Maks. dolžina priključnega kabla	15 m
Prikaz	128 x 64 pikslov LCD-Display z osvetlitvijo od zadaj
Krmilni elementi	3 funkcijske tipke 4 smerne tipke Membranska tipkovnica
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Podatkovni vmesnik	RS232-vmesnik 57,6Kbaud M12-doza 4-polni
Imenska delovna napetost DC	24 V
Napajanje	je na voljo od priključene naprave
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	50 - 60 mA
ATEX kategorija plin	II 3G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX kategorija prah	II 3D
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Temperatura EX odporne okolice	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Relativna vlažnost zraka	ne kondenzira
Zaščita pred neposrednim in posrednim dotikom	PELV
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	150 g
Material, ohišje	Ojačan PA