


# Enota mere ASDLP-160-250/270

Številka dela: 529094

FESTO

Merilno enoto ASDLP se pritrdi v obstoječe utore na valju DLP. S tem je možno obstoječe valje DLP dodatno opremiti z merilno enoto.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
ATEX kategorija plin	II 2G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	c T6
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, prah	c 80°C
Temperatura EX odporne okolice	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Maks. hitrost potovanja	0,05 m/s
Gib	250 ... 270 mm
Konstruktivska zgradba	Vreteno s reduktorjem
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje
Informacija o materialu, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Informacija o materialu, drsno ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Informacija o materialu, drsni vmesnik	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacija o materialu, montažne spona	Aluminijeva litina za kovanje
Informacija o materialu, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacija o materialu, tesnilo ležaja	NBR
Informacija o materialu, tesnilo droga	TPE-U(PU)
Pretvorba poti v kot zasuka	40 ... 120 deg
Vrsta zaščite	IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3