

# Regulator tlaka

## MS4-LR-1/8-D7-AS

Številka dela: 529425

FESTO

Maksimalni izstopni tlak 12 barov, z manometrom, z zaklenljivo glavo regulatorja, smer toka od leve proti desni.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serija	MS
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko z priborom, možnost zaklepanja
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	neposredno krmiljen membranski regulator
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak MPa	0,08 ... 1,4 MPa
Obratovalni tlak	0,8 ... 14 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. histereza tlaka (MPa)	0,025 MPa
Maks. tlačna histereza	0,25 bar
Maks. histereza tlaka	3,625 psi
Normalni imenski pretok	1.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	225 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Tlačno liti aluminij
Material, posluževalni del	PA POM
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, membrana	NBR