

Filter z aktivnim ogljem

MS4-LFX-1/4-R

Številka dela: 529467

FESTO

Lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, smer toka od leve proti desni.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Velikost | 4 |
| Serijska | MS |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Konstruktivna zgradba | Filter z aktivnim ogljem |
| Zaščita lončka | Zaščitni koš iz umetne mase |
| Obratovni tlak | 0 ... 14 bar |
| Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka | 360 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozivna obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Temperatura medija | 5 ... 30 °C |
| Preostala vsebnost olja | 0,003 mg/m ³ |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 190 g |
| Način pritrditve | Vgradnja voda s priborom po izbiri: |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, filter | Aktivno oglje |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |
| Material, lonček | PC |