

Naoljevalnik MS6-LOE-1/2-U-Z

Številka dela: 529778

FESTO

Kovinski lonček, smer toka od desni proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina olja	80 cm ³
Zaščita lončka	integriran kot kovinski lonček
Obratovalni tlak	1 ... 16 bar
Minimalni tok naoljevalnika	50 l/min
Normalni imenski pretok	7.200 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Viskoznost olja	ISO VG 32
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	810 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	Aluminijeva litina za kovanje